



DEMI-MASQUE MOLDEX FI-5430

Ademhalingsbescherming 1/2 masker, filter geïntegreerd

- Combinatiefilter deeltjes - gas/dampen
- Breed spectrum gassen/dampen en stof
- Hersluitbare zak om het masker op te bergen
- Wegwerpartikel

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





DEMI-MASQUE MOLDEX FI-5430

✓ Ademhalingsbescherming 1/2 masker, filter geïntegreerd

- Combinatiefilter deeltjes - gas/dampen
- Breed spectrum gassen/dampen en stof
- Hersluitbare zak om het masker op te bergen
- Wegwerpartikel

Het HALFMASKER MOLDEX FI-5430 is een apparaat met geïntegreerd filter (FI). Dit is een compact halfmasker, herbruikbaar, voor ademhalingsbescherming tegen organische gassen/dampen (kookpunt >65 °C) en anorganische gassen/dampen, zuren en ammoniak/organische aminederivaten (filter ABEK 1) en alle stof, dampen (aerosol) en rook (P3-filter).

De meest platte vorm van het geïntegreerde filter biedt de gebruiker een uitstekend gezichtsveld. Het niet-irriterende gelaatstuk voor de huid (hypoallergeen materiaal) maakt een veilige aanpassing mogelijk, ongeacht de vorm van het gezicht. Bruikbaar in Atex-zone: het apparaat bevat geen metalen onderdelen, dit vermijdt het risico op vonkoverslag in explosiegevoelige omgevingen.

Gebruiksaanwijzing

Snijden volgens de stippellijn op de verpakking. De hersluitbare verpakking bewaren om het masker tussen de gebruiksbeurten op te bergen beschermt tegen verontreinigende stoffen. Bij opening van de verpakking de datum van inbedrijfstelling van het apparaat markeren.

Dit masker is een wegwerpproduct, maar voor verzadiging van de antigasfilters kan het afzonderlijk worden hergebruikt. Daarvoor moet het dagelijks worden gereinigd: ga met een doek en warm water over het gezichtsmasker en gebruik indien nodig een neutraal reinigingsmiddel. Voorkom dat de filters in contact komen met water of het reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het masker volledig droog is alvorens het op te verven.

Het masker moet onmiddellijk worden vervangen zodra men ademhalingsmoeilijkheden vaststelt of geur of smaak van de gassen of dampen waarneemt. In alle gevallen moet het masker worden vervangen voor er zes maanden zijn verstreken sinds het openen van de verpakking.

Deze informatie moet worden aangevuld door de gebruikershandleiding meegeleverd met het masker.

Verordeningen en Normen

PBM Masker gecertificeerd overeenkomstig de norm EN 405:2001 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerend halfmasker met ventiel ter bescherming tegen gassen of gassen en stof - Eisen, beproeving, merken. Type masker FFABEK1P3 RD
Instantie voor kwaliteitscontrole en certificering type CE: IFA-identificatie nr. 0121, St. Augustin, Duitsland.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Ademhalingsmasker voor niet-regelmatig industrieel en professioneel gebruik: laboratoria, stuurinstallaties, werkplaatsen, fytosanitaire verspreiding, met/zonder overvloedig vrijkomen van stof...

Voorbeelden van verontreinigende stoffen:

- Organische dampen en gassen met een kookpunt > 65 °C (solventen van verven, lijmen, pesticiden),
- Anorganische gassen en dampen (chloor, broom, waterstofsulfide, cyaanchloride),
- Zure gassen (nitraatzuren, zwaveldioxide, zoutzuur),
- Fijn en toxisch stof, rookgassen, nevels (water of olie).

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Gezichtsmasker uit polypropyleen, thermoplastisch elastomeer.

Kap en flens: polyester, lycra.

Bevestigingen flens: polyethyleen.

Deeltjesfilter: polypropyleen.

Filtermateriaal: actieve koolstof.

Antigasfilter: polypropyleen.

Inademingsventiel: siliconenrubber.

Uitademingsventiel: synthetisch rubber.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Gewicht : 270 g.

AANBEVELINGEN

OPGELET dit apparaat levert geen zuurstof (O₂), Gebruik dit apparaat in voldoende geventileerde ruimtes (lucht die ten minste 19,5 % zuurstof in volume bevat).

Gebruik dit type apparaat niet wanneer de concentratie van verontreinigende stoffen meer dan 1 % (containers, niet-beluchte tanks, beperkte plaatsruimte).

Niet gebruiken met reukloze gassen/dampen: de operator kan de verzadiging van het filter niet opmerken.

OPSLAG

De niet-geopende verpakkingen opbergen op een droge en schone plaats.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

